


Hava akış monitörü

SLG23XEE40KG/2M



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	Ø 23 mm

Uygulama

Ortam sıcaklığı	[°C]	20...40
Dayanma basıncı	[bar]	1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	-10...10
Çalışma gerilimi	[V]	24 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 35
Min. izolasyon direnci	[MΩ]	100; (500 V DC)
Açılışta gecikme süresi	[s]	90

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	analog sinyal
Analog çıkışların sayısı	1
Analog voltaj çıkışı	0...10

Ölçüm / ayar aralığı

Akış aralığı	[cm/s]	200...3000
Akış aralığı ile ilgili not		= 1...10 V

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	1
---------------------------------	---------	---


SL5204



Hava akış monitörü

SLG23XEE40KG/2M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...40
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	727
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	195
Boyutlar	[mm]	Ø 23 / L = 142
Malzemeler		Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum
Malzeme (ıslak parçalar)		PBT; Titanyum
Proses bağlantısı		Ø 23 mm
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj kelepçesi: 1, E40048
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
Bağlantı		



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz