


Akış monitörü

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 İç diş M18 x 1,5
2 ayar butonları



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 İç diş

Uygulama

Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-5...10
Çalışma gerilimi [V]	85...265 AC
Nominal gerilim AC [V]	< 240
Koruma sınıfı	II
Ters kutuplama koruması	hayır
Açılışta gecikme süresi [s]	15; (optik gösterim)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------



Akış monitörü

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	Röle
Dijital çıktılarının sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Kontak akımı	3 A (250 V AC / 30 V DC); (Anahtarlama ömrü: 3 A yükte 20 milyon mekanik; 3 A yükte anahtarlama çevrimi: 100.000 elektriksel; anahtar kapama tipi: normalde açık)
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60
Gazlar	
Ayar aralığı [cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	300
---	-----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Gazlar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	buton
------------------------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	0,276
Boyutlar [mm]	M18 x 1,5
Diş tasarımı	M18 x 1,5
Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç diş

SI0106



Akış monitörü

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	10 x LED, 3 renk
----------	-----------	------------------

Elektriksel bağlantı

Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
-------------------	---

Açıklamalar


Açıklamalar	Öneri Kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C



Bağlantı



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen