

Akış monitörü


SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5000 veya SI5010

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

Not: SI5000 için dayanma basıncı = 30 bar



- 1 İç dişi M18 x 1,5
2 ayar butonları



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç dişi

Uygulama

Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	300

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA]	< 80
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	15; (optik gösterim)



Akış monitörü

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Girişler / Çıkışlar		
Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1	
Çıkışlar		
Toplam çıkış sayısı	1	
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali	
Elektriksel yapı	PNP	
Dijital çıkışların sayısı	1	
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)	
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5	
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400	
Kısa devre koruması	evet	
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama	
Aşırı yük koruması	evet	
Ölçüm / ayar aralığı		
Sıvılar		
Ayar aralığı [cm/s]	3...300	
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60	
Gazlar		
Ayar aralığı [cm/s]	200...3000	
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	200...800	
Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	300	
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı [s]	1...10	
Sıvılar		
Cevap verme zamanı [s]	1...10	
Gazlar		
Cevap verme zamanı [s]	1...10	
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	buton	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80	
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	254,8	
Boyutlar [mm]	M18 x 1,5	
Diş tasarımı	M18 x 1,5	



Akış monitörü

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 iç diş

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	10 x LED, 3 renk
----------	-----------	------------------

Açıklamalar



Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı



P = programlama teli