


Akış monitörü

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 İç diş M18 x 1,5
2 ayar butonları



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M18 x 1,5 İç diş

Uygulama

Ortam	Sıvılar; aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	300

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA]	< 90; (yüksüz)
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	15; (optik gösterim)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	analog sinyal
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20



Akış monitörü

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Maks. Yük	[Ω]	500
Aşırı yük koruması		evet
Ölçüm / ayar aralığı		
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...60
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	M18 x 1,5
Diş tasarımı		M18 x 1,5
Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		titanyum (3,7035); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç diş
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	10 x LED, 2-renk
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Akış monitörü

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Bağlantı

