


SM7000



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR34GGXFRKG/US-100



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1	
Ölçme aralığı	0,2...50 l/min	0,01...3 m³/h
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 DN20 düz conta	

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar	
Uygulama	Toplam fonksiyonu; endüstriyel uygulamalar için	
Montaj	Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile	
Ortam	İletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar	
Ortamla ilgili not	iletkenlik: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ viskozite: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
Ortam sıcaklığı	[°C]	-10...70
Dayanma basıncı	[bar]	16
Dayanma basıncı	[MPa]	1,6
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için)	[bar]	11,2

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi	[mA]	95; (24 V)
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi	[s]	5

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	---

Girişler

Girişler	sayıcı reset
----------	--------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	2
---------------------	---



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR34GGXFRKG/US-100

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı	PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20; (ölçeklendirilebilir)
Maks. Yük [Ω]	500
Analog voltaj çıkışı [V]	0...10; (ölçeklendirilebilir)
Min. yük direnci [Ω]	2000
Pals çıkışı	Akış ölçer
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	0,2...50 l/min	0,01...3 m³/h
Gösterge aralığı	-60...60 l/min	-3,6...3,6 m³/h
Çözünürlük	0,1 l/min	0,001 m³/h
Anahtar açma noktası SP	0,5...50 l/min	0,027...3 m³/h
Anahtar kapama noktası rP	0,2...49,8 l/min	0,012...2,985 m³/h
Analog çıkış başlangıç nok. ASP	0...40 l/min	0...2,4 m³/h
Analog çıkış bitiş nok. AEP	10...50 l/min	0,6...3 m³/h
Şu kadarlık adımlarla	0,1 l/min	0,001 m³/h

Hacimsel akış miktarı izleme

Pals değeri	0,00001...50 000 m³
Pals uzunluğu [s]	0,005...2

Sıcaklık izleme

Ölçme aralığı [°C]	-20...80
Çözünürlük [°C]	0,2
Anahtar açma noktası SP [°C]	-19,2...80
Anahtar kapama noktası rP [°C]	-19,6...79,6
Analog çıkış başlangıç nok. [°C]	-20...60
Analog çıkış üst değeri [°C]	0...80
Ayar adımları [°C]	0,2

Doğruluk / sapma

Akış izleme	
Doğruluk (ölçüm aralığında)	± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Tekrarlanabilirlik	± 0,2% MEW
Sıcaklık izleme	
Doğruluk [K]	± 2,5 (Q > 5 l/min)



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR34GGXFRKG/US-100

Tepki süresi		
Akış izleme		
Cevap verme zamanı	[s]	0,15; (dAP = 0, T19)
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr	[s]	0...50
Sönümlleme proses değeri dAP	[s]	0...5
Sıcaklık izleme		
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 5 l/min)
Yazılım / Programlama		
Parametre ayar seçenekleri	Akış izleme; miktar ölçer; Sayıcı; Sıcaklık izleme; histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/gerilim/pals çıkışı; Başlangıç gecikmesi; ekran devre dışı bırakılabilir; Gösterge ünitesi	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri analog	3	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	2	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	5
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	572
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
CPA onayı	model numarası	001MI
	doğruluk sınıfı	-
	maksimum izin verilebilir hata	± 1,5 % FS
	Q (min)	0,01 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	3 m³/h
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	145
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar	

SM7000



Manyetik indüktif akış sensörü


SMR34GGXFRKG/US-100

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	587
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM	
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 3/4 DN20 düz conta	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Gösterge ünitesi	6 x LED, yeşil (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, 4-haneli
	Programlama	sayısal gösterge, 4-haneli
Açıklamalar		
Açıklamalar	MW = ölçülen değer	
	MEW = Ölçme aralığının son değeri	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı		
		

Manyetik indüktif akış sensörü

SMR34GGXFRKG/US-100


Bağlantı



OUT1:	Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre Anahtarlama çıkışı Hacimsel akış miktarı izleme Puls çıkışı miktar ölçer sinyal çıkışı Sayıcı IO-Link
OUT2:	Anahtarlama çıkışı Hacimsel akış miktarı izleme Anahtarlama çıkışı Sıcaklık izleme Analog çıkış Hacimsel akış miktarı izleme Analog çıkış Sıcaklık izleme Giriş sayıcı reset Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz

Şemalar ve grafikler

Basınç kaybı



dP Basınç kaybı
Q hacimsel akış miktarı