


SM9004



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR21XGX50KG/US



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2			
Ölçme aralığı	5...300 l/min	0,3...18 m³/h	80...4755 gph	1,3...79,3 gpm
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 2 DN50 düz conta			

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	boş boru algılama; endüstriyel uygulamalar için
Montaj	Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile
Ortam	iletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR21XGX50KG/US

Ortamla ilgili not	iletkenlik: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ viskozite: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
Ortam sıcaklığı	-10...90 °C	14...194 °F
Dayanma basıncı [bar]	16	
Dayanma basıncı [MPa]	1,6	
Dayanma basıncı [psi]	232	
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için)	16	

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...32 DC; (SELV/PELV de)	
Akım tüketimi [mA]	< 150	
Koruma sınıfı	III	
Ters polarite koruması	evet	
Açılışta gecikme süresi [s]	5	

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	2	
Çıkış sinyali	analog sinyal	
Analog çıkışların sayısı	2	
Analog akım çıkışı [mA]	4...20; ($\leq 22 \text{ mA}$; ölçeklendirilebilir)	
Maks. Yük [Ω]	500	

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	5...300 l/min	0,3...18 m ³ /h	80...4755 gph	1,3...79,3 gpm
Gösterge aralığı	-360...360 l/min	-21,6...21,6 m ³ /h	-5705...5705 gph	-95,1...95,1 gpm
Çözünürlük	0,5 l/min	0,02 m ³ /h	5 gph	0,1 gpm
Analog çıkış başlangıç nok. ASP	0...240 l/min	0...14,4 m ³ /h	0...3800 gph	0...63,4 gpm
Analog çıkış bitiş nok. AEP	60...300 l/min	3,6...18 m ³ /h	955...4755 gph	15,9...79,3 gpm
Düşük akış kesme LFC	< 15 l/min	< 0,9 m ³ /h	< 240 gph	< 4 gpm
Şu kadarlık adımlarla	0,5 l/min	0,02 m ³ /h	5 gph	0,1 gpm
Ölçme dinamikleri	1:60			

Sıcaklık izleme

Ölçme aralığı	-20...80 °C	-4...176 °F
Gösterge aralığı	-40...100 °C	-40...212 °F
Çözünürlük	0,2 °C	0,5 °F
Analog çıkış başlangıç nok.	-20...60 °C	-4...140 °F
Analog çıkış üst değeri	0...80 °C	32...176 °F
Ayar adımları	0,2 °C	0,5 °F

Doğruluk / sapma

Akış izleme	
Doğruluk (ölçüm aralığında)	$\pm (0,8 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
Tekrarlanabilirlik	$\pm 0,2\% \text{ MEW}$
Sıcaklık izleme	
Sıcaklık sapması	$\pm 0,0333 \text{ °C / K; } \pm 0,0599 \text{ °F / K}$



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR21XGX50KG/US

Doğruluk	[K]	± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm)	
Tepki süresi			
Akış izleme			
Cevap verme zamanı	[s]	0,35; (dAP = 0)	
Sönümlleme proses değeri dAP	[s]	0...5	
Sıcaklık izleme			
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm)	
Yazılım / Programlama			
Parametre ayar seçenekleri	ekran devre dışı bırakılabilir; Gösterge ünitesi; boş boru algılama		
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	-10...60 °C	14...140 °F	
Depolama sıcaklığı	-25...80 °C	-13...176 °F	
Koruma	IP 65; IP 67		
Testler / Onaylar			
EMC	DIN EN 60947-5-9		
CPA onayı	model numarası	004MI	
	doğruluk sınıfı	-	
	maksimum izin verilebilir hata	± 1,5 % FS	
	Q (min)	0,3 m³/h	
	Q (t)	-	
	Q (max)	18 m³/h	
	Ortam sıcaklığı	-10...70 °C	
	Ortam sıcaklığı	14...158 °F	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)	
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)	
MTTF	[yıl]	85	
Basınçlı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar		
Mekanik özellikleri			
Ağırlık	[g]	3050	
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U		
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKM		
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 2 DN50 düz conta		
Gösterge / Kontroller			
Gösterge	Gösterge ünitesi	6 x LED, yeşil (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)	
	Fonksiyon göstergesi	1 x LED, sarı (10³)	
	Ölçülmüş değerler	sayısal gösterge, 4-haneli	
	Programlama	sayısal gösterge, 4-haneli	
Gösterge ünitesi	l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F		
Aksesuarlar			
Parçalar	Mühürleme: 2, Centellen		
	Etiket		

SM9004



Manyetik indüktif akış sensörü

SMR21XGX50KG/US

Açıklamalar

Açıklamalar

MW = ölçülen değer

MEW = Ölçme aralığının son değeri

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



OUT1: Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre
Analog çıkış Sıcaklık izleme
OUT2: Analog çıkış Hacimsel akış miktarı izleme
Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz


Manyetik indüktif akış sensörü

SMR21XGX50KG/US


şemalar ve grafikler

Basınç kaybı

dP [mbar] DN50



dP [psi]



dP Basınç kaybı

Q hacimsel akış miktarı