

# ST0508




## Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI2000

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



### Ürün özellikleri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
| Proses bağlantısı     | Varivent DN50                |

### Uygulama

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Uygulama              | Hidrolik uygulamalar |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...95             |
| Dayanma basıncı [bar] | 30                   |

### Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 20...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]          | < 45       |
| Ters polarite koruması      | evet       |
| Açılışta gecikme süresi [s] | < 20       |

### Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
|-----------------------|------------------------------|



## Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

| Çıkışlar                                       |           |                                              |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Toplam çıkış sayısı                            |           | 1                                            |
| Çıkış sinyali                                  |           | anahtarlama sinyali                          |
| Elektriksel yapı                               |           | PNP                                          |
| Dijital çıktıların sayısı                      |           | 1                                            |
| Çıkış fonksiyonu                               |           | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı<br>gerilim düşmesi DC | [V]       | 2,5                                          |
| Yük akımı (Sürekli) DC                         | [mA]      | 400                                          |
| Kısa devre koruması                            |           | evet                                         |
| Kısa devre korumasının cinsi                   |           | çıkış tarama                                 |
| Aşırı yük koruması                             |           | evet                                         |
| Ölçüm / ayar aralığı                           |           |                                              |
| Ayar aralığı                                   | [cm/s]    | 3...300                                      |
| Enbüyük hassasiyet                             | [cm/s]    | 3...60                                       |
| Doğruluk / sapma                               |           |                                              |
| Ortamin maks. sıcaklık<br>değişimi             | [K/min]   | 15                                           |
| Tepki süresi                                   |           |                                              |
| Cevap verme zamanı                             | [s]       | 1...10                                       |
| Yazılım / Programlama                          |           |                                              |
| Anahtarlama noktasının<br>ayarlanması          |           | Potansiyometre                               |
| Çalışma Koşulları                              |           |                                              |
| Çalışma sıcaklığı                              | [°C]      | -20...30                                     |
| Koruma                                         |           | IP 67                                        |
| Mekanik özellikleri                            |           |                                              |
| Boyutlar                                       | [mm]      | 72 x 41 x 82                                 |
| Malzemeler                                     |           | PBT-GF20                                     |
| Malzeme (ıslak parçalar)                       |           | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )              |
| Proses bağlantısı                              |           | Varivent DN50                                |
| Gösterge / Kontroller                          |           |                                              |
| Gösterge                                       | Fonksiyon | 11 x LED                                     |
| Açıklamalar                                    |           |                                              |
| Paket miktarı                                  |           | 1 adet                                       |

# ST0508



## Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

### Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A

