

ST0516




Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI2100

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
Proses bağlantısı	Varivent DN25

Uygulama

Uygulama	Hidrolik uygulamalar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...95
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

ST0516



Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Çıkışlar		
Toplam çıkış sayısı		1
Çıkış sinyali		anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı		PNP
Dijital çıktıların sayısı		1
Çıkış fonksiyonu		Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	400
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10

Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		Potansiyometre

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...30
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	72 x 41 x 83
Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı		Varivent DN25

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı		
----------------------	--	--

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



ST0516



Akış monitörü

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Bağlantı

