


Akış monitörü

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5010 + E40096

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	10...50
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)

ST0531



Akış monitörü

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	400
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı	[cm/s]	100...500
--------------	--------	-----------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	1
---------------------------------	---------	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...2
--------------------	-----	-------

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması		Potansiyometre
------------------------------------	--	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	10...50
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı		G 1/2 dış dişli

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
----------	-----------	----------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



ST0531



Akış monitörü

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Bağlantı

