


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ST1306

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M12 x 1,75
-------------------	------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Dayanma basıncı [bar]	30

Sivilar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	0...120

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...100
-----------------	------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sivilar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Gazlar


Ayar aralığı	[cm/s]	200...1500
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Doğruluk / sapma	
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1,75
Diş tasarımı	M12 x 1,75
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	M12 x 1,75
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Bağlantı	



BN = Kahve rengi
 GN = yeşil
 WH = beyaz
 YE = sarı