


SP321A



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SPR12ABB/2G/6M



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-20...70
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	-20...70
----------------------	----------

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-20...70
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS4000
----------------------------------	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...100

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	100...15000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	100...7500

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	30
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Gazlar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
------------------------	----------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SPR12ABB/2G/6M

Koruma	IP 65; IP 67	
Testler / Onaylar		
Onay	CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045	
ATEX onaylı	 II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	8519
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	367,5
Gövde	Dış yapısı	
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Prensip olarak, 2014/34/AB (ATEX)' ye göre olan tip testi, sadece atmosferik koşullar (0,8 ...1,1 bar) tanımını içine alır. Bu aralık dışındaki basınçlarda, kullanım için değerlendirilmesi ve kullanıcı tarafından onaylanması gerekir. Kullanma talimatları ve tipi test sertifikasına bağlı kalmalıdır.	
Paket miktarı	1 adet	

SP321A




Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SPR12ABB/2G/6M

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm²

Bağlantı



1 SR307A / VS4000

2 SP321A

Kablo renkleri :

BK = siyah

BN = kahve rengi

BU = mavi

WH = beyaz