


## Akış monitörü

SCR12ABBFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5000 + E40096

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Ürün özellikleri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 1 |
| Proses bağlantısı     | G 1/2 dış dişli              |

## Uygulama

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ortam                 | Sıvılar  |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80 |
| Dayanma basıncı [bar] | 30       |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 20...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]          | < 45       |
| Ters polarite koruması      | evet       |
| Açılışta gecikme süresi [s] | < 20       |

## Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 1 |
|-----------------------|------------------------------|

## Çıkışlar

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Toplam çıkış sayısı       | 1                   |
| Çıkış sinyali             | anahtarlama sinyali |
| Elektriksel yapı          | PNP                 |
| Dijital çıkışların sayısı | 1                   |

# ST3609



## Akış monitörü

SCR12ABBFPKG/US-100-IPF

|                                                 |                                              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Çıkış fonksiyonu                                | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |              |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] |                                              | 2,5          |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     |                                              | 400          |
| Kısa devre koruması                             |                                              | evet         |
| Kısa devre korumasının cinsi                    |                                              | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması                              |                                              | evet         |

### Ölçüm / ayar aralığı

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ayar aralığı [cm/s]       | 3...300 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60  |

### Doğruluk / sapma

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
|-----------------------------------------|----|

### Tepki süresi

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
|------------------------|--------|

### Yazılım / Programlama

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
|------------------------------------|----------------|

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Malzemeler               | PBT-GF20                        |
| Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
| Proses bağlantısı        | G 1/2 dış dişli                 |

### Gösterge / Kontroller

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| Gösterge | Fonksiyon | 11 x LED |
|----------|-----------|----------|

### Aksesuarlar

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Parçalar | Mühürleme: 2 x AMF 30<br>tornavida |
|----------|------------------------------------|

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

### Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A





# ST3609



## Akış monitörü

SCR12ABBFPKG/US-100-IPF

### Bağlantı



BN =  
BU =  
BK =

Kablo renkleri :  
kahve rengi  
mavi  
siyah