


## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12ADB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
|-------------------|-----------------|

## Uygulama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Uygulama              | Yüksek basınç   |
| Ortam                 | Sıvılar; Gazlar |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80        |
| Dayanma basıncı [bar] | 300             |

## Sıvılar

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Uygulama             | Yüksek basınç |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80      |

## Gazlar

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

## Elektriksel özellikleri

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0100 |
|----------------------------------|---------|

## Ölçüm / ayar aralığı

## Sıvılar

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ayar aralığı [cm/s]       | 3...300 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60  |

## Gazlar

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ayar aralığı [cm/s] | 5...15 |
|---------------------|--------|

## Doğruluk / sapma


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
|-----------------------------------------|----|



## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12ADB

| Tepki süresi                                                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cevap verme zamanı [s]                                                            | 1...10                          |
| Sıvılar                                                                           |                                 |
| Cevap verme zamanı [s]                                                            | 1...10                          |
| Gazlar                                                                            |                                 |
| Cevap verme zamanı [s]                                                            | 1...10                          |
| Çalışma Koşulları                                                                 |                                 |
| Koruma                                                                            | IP 67                           |
| Mekanik özellikleri                                                               |                                 |
| Gövde                                                                             | Dış yapısı                      |
| Malzemeler                                                                        | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
| Proses bağlantısı                                                                 | G 1/2 dış dişli                 |
| Açıklamalar                                                                       |                                 |
| Paket miktarı                                                                     | 1 adet                          |
| Elektriksel bağlantı                                                              |                                 |
| Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                                 |
| Bağlantı                                                                          |                                 |



BN =  
 WH =  
 YE =  
 GN =

Kablo renkleri :  
 kahve rengi  
 beyaz  
 sarı  
 yeşil