


Akış monitörü

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5010 + E40099

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	10...50
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Ortam sıcaklığı [°C]	10...50
----------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali



Akış monitörü

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Sınırlar	
Ayar aralığı [cm/s]	100...500

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	1
---	---

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...2
------------------------	-------

Sınırlar

Cevap verme zamanı [s]	1...2
------------------------	-------

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
------------------------------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	10...50
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
----------	-----------	----------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



ST0526



Akış monitörü

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Bağlantı

