


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14ABBE1/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-30...20
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-30...20

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-30...20
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100 Ex
----------------------------------	------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	100...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	100...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Gazlar


Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14ABBE1/6M

Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =	Kablo renkleri :
WH =	kahve rengi
YE =	beyaz
GN =	sarı
	yeşil