


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12ABBE1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100 Ex
----------------------------------	------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	200...2000
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	100...800

Doğruluk / sapma


Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12ABBE1

Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =
 GN =
 WH =
 YE =

Kablo renkleri :
 kahve rengi
 yeşil
 beyaz
 sarı