


## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ABB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Proses bağlantısı | G 3/4 dış dişli |
|-------------------|-----------------|

## Uygulama

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Uygulama              | yüksek sıcaklık aralığı |
| Ortam                 | Sıvılar; Gazlar         |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80                |
| Dayanma basıncı [bar] | 30                      |

## Sıvılar

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Uygulama             | yüksek sıcaklık aralığı |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80                |

## Gazlar

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
|----------------------|----------|

## Elektriksel özellikleri

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0100 |
|----------------------------------|---------|

## Ölçüm / ayar aralığı

## Sıvılar

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ayar aralığı [cm/s]       | 3...300 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60  |

## Gazlar

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ayar aralığı [cm/s] | 5...1500 |
|---------------------|----------|

## Doğruluk / sapma

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
|-----------------------------------------|----|


# ST4200



## Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ABB

| Tepki süresi                                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cevap verme zamanı [s]                                                           | 1...10                          |
| Sıvılar                                                                          |                                 |
| Cevap verme zamanı [s]                                                           | 1...10                          |
| Gazlar                                                                           |                                 |
| Cevap verme zamanı [s]                                                           | 1...10                          |
| Çalışma Koşulları                                                                |                                 |
| Koruma                                                                           | IP 67                           |
| Mekanik özellikleri                                                              |                                 |
| Gövde                                                                            | Dış yapısı                      |
| Malzemeler                                                                       | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
| Proses bağlantısı                                                                | G 3/4 dış dişli                 |
| Açıklamalar                                                                      |                                 |
| Paket miktarı                                                                    | 1 adet                          |
| Elektriksel bağlantı                                                             |                                 |
| Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                                 |
| Bağlantı                                                                         |                                 |



|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Kablo renkleri : |
| BN = | siyah            |
| BU = | kahve rengi      |
| WH = | mavi             |
|      | beyaz            |