


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ABBE1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 3/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar	
Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----


ST4210



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ABBE1

Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı	G 3/4 dış dişli
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Bağlantı	



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz