


Akış monitörü

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI1100 + E40128

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M12 x 1

Uygulama

Ortam	aşındırıcı ortam
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	1



Akış monitörü

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)	
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]		2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]		400
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı [cm/s]		3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]		3...60

Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]		15

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı [s]		1...10

Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		Potansiyometre

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]		-20...80
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri		
Boyutlar [mm]		M12 x 1
Diş tasarımı		M12 x 1
Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		titanyum (3.7235)
Proses bağlantısı		M12 x 1

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED

Aksesuarlar		
Parçalar		Mühürleme: 2 x AMF 30 tornavida

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı		
----------------------	--	--

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



ST0541



Akış monitörü

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Bağlantı

