


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ZBB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 3/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
----------	-------------------------

Ortam	Sıvılar; Gazlar
-------	-----------------

Dayanma basıncı	[bar]	30
-----------------	-------	----

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
----------	-------------------------

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...120
-----------------	------	---------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...100
-----------------	------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	5...1500
--------------	--------	----------

Doğruluk / sapma


Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR34ZBB

Tepki süresi	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Sıvılar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Gazlar	
Cevap verme zamanı [s]	1...10
Çalışma Koşulları	
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	G 3/4 dış dişli
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,5 mm²	
Bağlantı	



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz