

ST0561




Akış monitörü

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5010 + E40104

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	T-parça QL 18 / ST DIN 2353

Uygulama

Uygulama	Yüksek basınç
Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	10...50
Dayanma basıncı [bar]	300

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP



Akış monitörü

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Dijital çıktıların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı [cm/s]	100...500
---------------------	-----------

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	300
--	-----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...2
------------------------	-------

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
---------------------------------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	10...60
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	60 x 41 x 101
Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	T-parça QL 18 / ST DIN 2353

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
----------	-----------	----------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



ST0561



Akış monitörü

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Bağlantı

