

# ST1600




## Akış monitörü

SCM12ABAFPKG/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5000 + E40101

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



### Ürün özellikleri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 1 |
| Proses bağlantısı     | M12 x 1                      |

### Uygulama

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ortam                 | Sıvılar  |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80 |
| Dayanma basıncı [bar] | 30       |

### Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 20...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]          | < 45       |
| Ters polarite koruması      | evet       |
| Açılışta gecikme süresi [s] | < 20       |

### Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 1 |
|-----------------------|------------------------------|

### Çıkışlar

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Toplam çıkış sayısı       | 1                   |
| Çıkış sinyali             | anahtarlama sinyali |
| Elektriksel yapı          | PNP                 |
| Dijital çıkışların sayısı | 1                   |

# ST1600



## Akış monitörü

SCM12ABAFPKG/PH

|                                             |           |                                              |  |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--|
| Çıkış fonksiyonu                            |           | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |  |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC | [V]       | 2,5                                          |  |
| Yük akımı (Sürekli) DC                      | [mA]      | 400                                          |  |
| Kısa devre koruması                         |           | evet                                         |  |
| Kısa devre korumasının cinsi                |           | çıkış tarama                                 |  |
| Aşırı yük koruması                          |           | evet                                         |  |
| Ölçüm / ayar aralığı                        |           |                                              |  |
| Ayar aralığı                                | [cm/s]    | 3...300                                      |  |
| Enbüyük hassasiyet                          | [cm/s]    | 3...60                                       |  |
| Doğruluk / sapma                            |           |                                              |  |
| Ortamin maks. sıcaklık değişimi             | [K/min]   | 15                                           |  |
| Tepki süresi                                |           |                                              |  |
| Cevap verme zamanı                          | [s]       | 1...10                                       |  |
| Yazılım / Programlama                       |           |                                              |  |
| Anahtarlama noktasının ayarlanması          |           | Potansiyometre                               |  |
| Çalışma Koşulları                           |           |                                              |  |
| Çalışma sıcaklığı                           | [°C]      | -20...80                                     |  |
| Koruma                                      |           | IP 67                                        |  |
| Mekanik özellikleri                         |           |                                              |  |
| Boyutlar                                    | [mm]      | M12 x 1                                      |  |
| Diş tasarımı                                |           | M12 x 1                                      |  |
| Malzemeler                                  |           | PBT-GF20                                     |  |
| Malzeme (ıslak parçalar)                    |           | paslanmaz çelik (1.4305 / 303)               |  |
| Proses bağlantısı                           |           | M12 x 1                                      |  |
| Gösterge / Kontroller                       |           |                                              |  |
| Gösterge                                    | Fonksiyon | 11 x LED                                     |  |
| Aksesuarlar                                 |           |                                              |  |
| Parçalar                                    |           | Mühürleme: 2 x AMF 30<br>tornavida           |  |
| Açıklamalar                                 |           |                                              |  |
| Paket miktarı                               |           | 1 adet                                       |  |

# ST1600





## Akış monitörü

SCM12ABAFPKG/PH

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

### Bağlantı



BN =  
BU =  
BK =

Kablo renkleri :  
kahve rengi  
mavi  
siyah