


ST1601



Akış monitörü

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	M12 x 1

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5

ST1601



Akış monitörü

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	400
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet
Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		Potansiyometre
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	M12 x 1
Diş tasarımı		M12 x 1
Malzemeler		PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı		M12 x 1
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Aksesuarlar		
Parçalar		Mühürleme: 2 x AMF 30 tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

ST1601





Akış monitörü

SCM12ABAFPKG/6M/PH

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah