


TA1602



Sıcaklık transmitteri

TA-015C2EM81-A-ZVG/US



1 G 1/8 iç diş



EC 1935/2004



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı [°C]	-50...200
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/8 iç diş
Montaj uzunluğu EL [mm]	15

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)
Ortam	Sıvılar ve gazlar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...32 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Maks. Yük [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı [°C]	-50...200
Fabrika ayarı	0...200 °C

Çözünürlük

Analog çıkışın çözünürlüğü [K]	0,04
--------------------------------	------

TA1602



Sıcaklık transmitteri

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

Doğruluk / sapma		
Hassas analog çıkış	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
Sıcaklık katsayısı	[10 K başına sapma aralığının % si]	0,1; ($25 \pm 5 ^\circ C$ referans değerlerinden sapma durumunda)
Tepki süresi		
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	$< 0,25 / < 1$
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		IO-Link
Aktarım türü		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu		1.1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında		ortam sıcaklığında: $< 160 ^\circ C$ -25...60 °C ortam sıcaklığında: $< 200 ^\circ C$
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	334
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	46,193
Gövde		Montaj adaptörlerine uygun yapı
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4122); PEI; FKM
Proses bağlantısı		dişli bağlantı G 1/8 iç diş
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz		Ra: $< 0,8$
Prob çapı	[mm]	3
Montaj uzunluğu EL	[mm]	15
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar		MS = ölçüm aralığını ayarla Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
Paket miktarı		1 adet

TA1602



Sıcaklık transmitteri

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

