


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12ZBB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	M12 x 1
-------------------	---------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
----------	-------------------------

Ortam	Sıvılar; Gazlar
-------	-----------------

Dayanma basıncı	[bar]	30
-----------------	-------	----

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
----------	-------------------------

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...120
-----------------	------	---------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...100
-----------------	------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Gazlar

Ayar aralığı	[cm/s]	5...1500
--------------	--------	----------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Gazlar

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

ST1300



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STM12ZBB


Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	M12 x 1

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Bağlantı



Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
GN = yeşil
WH = beyaz
YE = sarı