


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14ABBE1

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	Ex Zone 1
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100 Ex
----------------------------------	------------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Sıvılar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Gazlar

Cevap verme zamanı [s]	1...10
------------------------	--------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

ST2210



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR14ABBE1

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	G 1/4 dış dişli


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
GN =	kahve rengi
WH =	yeşil
YE =	beyaz
	sarı