


Akış monitörü

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5001 + E40107

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	1/2" NPT

Uygulama

Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	NPN
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)

ST3619



Akış monitörü

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	400
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60

Doğruluk / sapma

Ortamin maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	15
---------------------------------	---------	----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre
------------------------------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Proses bağlantısı	1/2" NPT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
----------	-----------	----------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Akış monitörü

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Bağlantı

