


## Akış monitörü

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5001 + E40096

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Ürün özellikleri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 1 |
| Proses bağlantısı     | G 1/2 dış dişli              |

## Uygulama

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ortam                 | Sıvılar  |
| Ortam sıcaklığı [°C]  | -25...80 |
| Dayanma basıncı [bar] | 30       |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 20...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]          | < 45       |
| Ters polarite koruması      | evet       |
| Açılışta gecikme süresi [s] | < 20       |

## Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkışların sayısı: 1 |
|-----------------------|------------------------------|

## Çıkışlar

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Toplam çıkış sayısı       | 1                   |
| Çıkış sinyali             | anahtarlama sinyali |
| Elektriksel yapı          | NPN                 |
| Dijital çıkışların sayısı | 1                   |



## Akış monitörü

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

|                                                 |                                              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Çıkış fonksiyonu                                | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |              |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] |                                              | 2,5          |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     |                                              | 400          |
| Kısa devre koruması                             |                                              | evet         |
| Kısa devre korumasının cinsi                    |                                              | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması                              |                                              | evet         |

| Ölçüm / ayar aralığı      |  |         |
|---------------------------|--|---------|
| Ayar aralığı [cm/s]       |  | 3...300 |
| Enbüyük hassasiyet [cm/s] |  | 3...60  |

| Doğruluk / sapma                        |  |    |
|-----------------------------------------|--|----|
| Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min] |  | 15 |

| Tepki süresi           |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Cevap verme zamanı [s] |  | 1...10 |

| Yazılım / Programlama              |  |                |
|------------------------------------|--|----------------|
| Anahtarlama noktasının ayarlanması |  | Potansiyometre |

| Çalışma Koşulları      |  |          |
|------------------------|--|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] |  | -20...80 |
| Koruma                 |  | IP 67    |

| Mekanik özellikleri      |  |                                |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Malzemeler               |  | PBT-GF20                       |
| Malzeme (ıslak parçalar) |  | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
| Proses bağlantısı        |  | G 1/2 dış dişli                |

| Gösterge / Kontroller |           |          |
|-----------------------|-----------|----------|
| Gösterge              | Fonksiyon | 11 x LED |

| Aksesuarlar |  |                                    |
|-------------|--|------------------------------------|
| Parçalar    |  | Mühürleme: 2 x AMF 30<br>tornavida |

| Açıklamalar   |  |        |
|---------------|--|--------|
| Paket miktarı |  | 1 adet |

| Elektriksel bağlantı |  |  |
|----------------------|--|--|
|----------------------|--|--|

Soketli: 1 x M12; kodlama: A





# ST3624



## Akış monitörü

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

### Bağlantı



BN =  
BU =  
BK =

Kablo renkleri :  
kahve rengi  
mavi  
siyah