


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12ABB

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Proses bağlantısı	G 1/2 dış dişli
-------------------	-----------------

Uygulama

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam	Sıvılar; Gazlar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	30

Sıvılar

Uygulama	yüksek sıcaklık aralığı
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80

Gazlar

Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için	VS 0100
----------------------------------	---------

Ölçüm / ayar aralığı

Sıvılar

Ayar aralığı [cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60

Gazlar

Ayar aralığı [cm/s]	5...15
---------------------	--------

Doğruluk / sapma


Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min]	15
---	----



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

STR12ABB

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Sıvılar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Gazlar		
Cevap verme zamanı	[s]	1...10
Çalışma Koşulları		
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı		G 1/2 dış dişli
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, Silflex-PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
WH =	kahve rengi
YE =	beyaz
GN =	sarı
	yeşil