

ST6600




Akış monitörü

SCE18ADBFPKG/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: SI5000 + E40104

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı	T-parça QL 18 / ST DIN 2353

Uygulama

Uygulama	Yüksek basınç
Ortam	Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...80
Dayanma basıncı [bar]	300

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 45
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi [s]	< 20

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP

ST6600



Akış monitörü

SCE18ADBFPKG/PH

Dijital çıktıların sayısı	1	
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)	
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5	
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	400	
Kısa devre koruması	evet	
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama	
Aşırı yük koruması	evet	
Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı [cm/s]	3...300	
Enbüyük hassasiyet [cm/s]	3...60	
Doğruluk / sapma		
Ortamin maks. sıcaklık değişimi [K/min]	300	
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı [s]	1...10	
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	Potansiyometre	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80	
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Boyutlar [mm]	60 x 41 x 101	
Malzemeler	PBT-GF20	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)	
Proses bağlantısı	T-parça QL 18 / ST DIN 2353	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	11 x LED
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

ST6600





Akış monitörü

SCE18ADBFPKG/PH

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Bağlantı



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah