


TA3317



Sıcaklık transmitteri

TA-050CLEN14-A-ZVG/US



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1	
Ölçme aralığı	0...100 °C	32...212 °F
Proses bağlantısı	dişli bağlantı 1/4" NPT	
Montaj uzunluğu EL	[mm]	50

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar	
Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)	
Ortam	Sıvılar ve gazlar	
Dayanma basıncı	[bar]	400

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi	[mA]	< 30
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	analog sinyal
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Maks. Yük [Ω]	(Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	0...100 °C	32...212 °F
---------------	------------	-------------

Çözünürlük

Analog çıkışın çözünürlüğü	[K]	0,04
----------------------------	-----	------

Doğruluk / sapma

Hassas analog çıkış	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
---------------------	-----	----------------------



Sıcaklık transmitteri

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

Sıcaklık katsayısı	0,1; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda)
[10 K başına sapma aralığının % si]	

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09	[s]	1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun)
-------------------------	-----	-------------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...100
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	1092
UL onayı	UL onay numarası	K005

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	97,5
Boyutlar	[mm]	Ø 18,8
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı		dişli bağlantı 1/4" NPT
Prob çapı	[mm]	6
Montaj uzunluğu EL	[mm]	50

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
	UL ye göre: aşırı akım korumalı düşük gerilim devresinde kullanmak için
	UL873 tab. ' e uygun 28,1 veya Imaks = 100/Ub (Ub = devre gerilimi)
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı




TA3317



Sıcaklık transmitteri

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

Bağlantı



OUT: Analog çıkış
Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre