


Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TS2269

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...150 °C	-40...302 °F
Montaj uzunluğu EL [mm]	45	

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Minimum kurulum derinliği [mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	45	
Ölçme aralığı		-40...150 °C	-40...302 °F

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	--------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	103,6
Gövde	Ölçme probları
Boyutlar [mm]	Ø 6 / L = 45
Malzemeler	paslanmaz çelik; FKM
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Prob çapı [mm]	6
Montaj uzunluğu EL [mm]	45

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
Paket miktarı	1 adet

TS2251



Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, FKM

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

