

TS335A




Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-300KEKD05...../US/3D

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TS325A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-20...80 °C	-4...176 °F
---------------	-------------	-------------

Uygulama

Sistem	ekranlı kablo
Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B; Çalışma akımı en fazla 10 mA)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Minimum kurulum derinliği [mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-20...80 °C	-4...176 °F
Ölçüm aralığı hakkında	ATEX olmayan uygulamalar için ölçüm aralığı: -20...180 °C / -4...356 °F	

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	6 / 18; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	--------------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

ATEX onaylı	Ex II 3D IP 67 T 100 °C X
-------------	---------------------------

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	Ø 5 / L = 35
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Prob çapı [mm]	5

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
Paket miktarı	1 adet

TS335A




Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-300KEKD05...../US/3D

Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, Silikon, ekranlı

Bağlantı



1 = ekran gövdeye bağlı değil
Kablo renkleri :
WH = beyaz
BK = siyah
RD = kırmızı