


Proses bağlantılı sıcaklık sensörü

TM-030KCED10- /US/ /V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TM4501 + E33403

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Aseptoflex dış
2 Aseptoflex contalama kenarı



EHEDG Certified

Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...150 °C	-40...302 °F
Proses bağlantısı	G 1 Aseptoflex Vario	
Montaj uzunluğu EL [mm]	43,8	

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar	
Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)	
Uygulama	hijyenik sistemler	
Ortam	Sıvılar ve gazlar	
Dayanma basıncı [bar]	50	
Minimum kurulum derinliği [mm]	15	

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	30	
Ölçme aralığı		-40...150 °C	-40...302 °F

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	5 / 14; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	--------------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...100
Koruma	IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	223,8
-------------	-------

Proses bağlantılı sıcaklık sensörü

TM-030KCED10- /US/ /V

Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı	G 1 Aseptoflex Vario
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	Ra: < 0,6
Prob çapı [mm]	10
Montaj uzunluğu EL [mm]	43,8

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir 3A onayı, eğer montajında 3A onaylı montaj adaptörleri kullanılmışsa geçerlidir. besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

