

VSE OPC UA sunucusu temel lisansı

VSE OPC UA SERVER LIC



Uygulama	
Uygulama	VSE tipi ifm teşhis elektronikleri için OPC UA sunucu yazılımı
Cihaz yönetimi	Ağ arama veya IP adresleme ile cihazların basitçe algılanması
Kullanıcı yönetimi	kullanıcı rol ve haklarının atanması
	kullanıcı gruplarının oluşturulması
Lisans yönetimi	VSE OPC UA sunucu lisansları ekleme ve bunları yönetme
	sürekli lisans uzatma imkanı
Yazılım / Programlama	
Dil	Almanca; İngilizce
Veri taşıyıcı	indirme
Lisans tipi	tek lisans
Lisans sınıfı	tam versiyon



VSE OPC UA sunucusu temel lisansı

VSE OPC UA SERVER LIC

Sistem gereksinimleri	
CPU tipi (veya daha iyisi)	X64 veya X86
Min. CPU çevrim	2,3 GHz
CPU çekirdeklerinin min. sayısı	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafik çözünürlüğü	1920 x 1080
Cihaz arayüzü gereklidir	USB; LAN Adapter - RJ45
Ağ kartı	Ethernet 1 Gbit
Ağ protokolü	Ethernet TCP/IP
İşletim sistemi	Linux (Debian tabanlı) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 or higher; (sadece Microsoft destek süresi içindeki sürümler)
Web tarayıcı	Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız)
Ek olarak talep edilen yazılım	VOD001 VSE OPC UA sunucu cihaz yazılımı
Application	
Min. sabit disk hafızası	1 GB
Log files	
Min. sabit disk hafızası	5 GB
Non process data	
Min. sabit disk hafızası	5 GB
Process data	
Min. sabit disk hafızası	64 GB
Mekanik özellikleri	
Ağırlık	[g] 0,001
Açıklamalar	
Açıklamalar	Not : Bu ürün, OPC Kurumunun "Tekrar Dağıtılabılır Anlaşması" kapsamında, sipariş edildiğinde geçerli sürümde bir yazılıma sahiptir.