


Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKD06 .../US



1 bağlantı alanı, nota bakınız



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-100...600 °C	-148...1112 °F
Proses bağlantısı	Ø 6 mm	
Montaj uzunluğu EL [mm]	100; (ortam sıcaklıkları < 200 °C: 150)	

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751'e göre, Sınıf A)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Minimum kurulum derinliği [mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	150	
Ölçme aralığı		-100...600 °C	-148...1112 °F

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	12 / 34; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	---------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	11415,5
------------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	87
Boyutlar [mm]	Ø 6
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Proses bağlantısı	Ø 6 mm
Prob çapı [mm]	6
Montaj uzunluğu EL [mm]	100; (ortam sıcaklıkları < 200 °C: 150)

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
Paket miktarı	1 adet

Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKD06 .../US

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PTFE; 250°C ye kadar sıcaklığa dayanıklı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

