


TS2056



Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-50...250 °C	-58...482 °F
Proses bağlantısı	Ø 10 mm	
Montaj uzunluğu EL	[mm]	42

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)	
Ortam	Sıvılar ve gazlar	
Dayanma basıncı	[bar]	160
Basınç değerlendirme notu	konik yüzük bağlantı parçasına montaj için	
Minimum kurulum derinliği	[mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	42
Ölçme aralığı	-50...250 °C	-58...482 °F
Ölçüm aralığı hakkında	sabit: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Doğruluk / sapma

Doğruluk	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09	[s]	12 / 39; (DIN EN 60751 e uygun)
-------------------------	-----	---------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	11415,5
------	-------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	86,6
Boyutlar	[mm]	Ø 10
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PFA/PTFE	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Proses bağlantısı	Ø 10 mm	
Prob çapı	[mm]	10
Montaj uzunluğu EL	[mm]	42

Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KCID10-...../US/

Açıklamalar

Açıklamalar

Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PTFE

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

