


Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLD10-...../US/



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
Proses bağlantısı	Ø 10 mm	

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar	
Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)	
Ortam	Sıvılar ve gazlar	
Dayanma basıncı [bar]	160	
Minimum kurulum derinliği [mm]	15	

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III	
---------------	-----	--

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
--------------	-----------------------------------	--

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 e uygun)	
-----------------------------	--------------------------------	--

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67	
--------	-------	--

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	11415,5	
------------	---------	--

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	98	
Gövde	Ölçme probları	
Boyutlar [mm]	Ø 10	
Malzemeler	paslanmaz çelik	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Proses bağlantısı	Ø 10 mm	
Prob çapı [mm]	10	

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir	
Paket miktarı	1 adet	

Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKD10-...../US/

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

