


Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKD6-...../US/



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
Proses bağlantısı	Ø 6 mm	

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Minimum kurulum derinliği [mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	--------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	11415,5
------------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	82,2
Gövde	Ölçme problemleri
Boyutlar [mm]	Ø 6 / L = 45
Malzemeler	paslanmaz çelik
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı	Ø 6 mm
Prob çapı [mm]	6

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
Paket miktarı	1 adet

TS2289



Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-200KLKD6-...../US/

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

