

TS5051




Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-500KCKD10-...../US/

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TS5089

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------	--------------	--------------

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	160
Basınç değerlendirme notu	konik yüzük bağlantı parçasına montaj için
Minimum kurulum derinliği [mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------	--------------	--------------

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	--------------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında	Soket bölgesi
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	233,4
Boyutlar [mm]	Ø 10
Malzemeler	paslanmaz çelik; FKM
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Prob çapı [mm]	10

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
-------------	---

TS5051



Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-500KCKD10-...../US/


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, FKM

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

