


Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-500KLD10-...../US/



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
Proses bağlantısı	Ø 10 mm	

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı	1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Minimum kurulum derinliği [mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Ölçüm / ayar aralığı

Ölçme aralığı	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Doğruluk / sapma

Doğruluk [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 e uygun)
-----------------------------	--------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	11415,5
------------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	193,6
Gövde	Ölçme problemleri
Boyutlar [mm]	Ø 10
Malzemeler	paslanmaz çelik
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı	Ø 10 mm
Prob çapı [mm]	10

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir
Paket miktarı	1 adet

TS5089



Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-500KLKD10-...../US/

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

