


Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-015KIKD06...../US



Ürün özellikleri

Ölçme aralığı	-50...250 °C	-58...482 °F
Proses bağlantısı	Ø 6 mm	
Montaj uzunluğu EL	[mm]	50

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)	
Ortam	Sıvılar ve gazlar	
Minimum kurulum derinliği	[mm]	15

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III	
---------------	-----	--

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	50
Ölçme aralığı	-50...250 °C	-58...482 °F
Ölçüm aralığı hakkında	sabit: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Doğruluk / sapma

Doğruluk	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Tepki süresi

Dinamik cevap T05 / T09	[s]	11 / 37; (DIN EN 60751 e uygun)
-------------------------	-----	---------------------------------

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67	
--------	-------	--

Testler / Onaylar

MTTF	[yıl]	11415,5
------	-------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	26,4
Boyutlar	[mm]	Ø 6
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)	
Proses bağlantısı	Ø 6 mm	
Prob çapı	[mm]	6
Montaj uzunluğu EL	[mm]	50

Açıklamalar

Açıklamalar	Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir	
Paket miktarı	1 adet	

TS9256



Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü

TS-015KIKD06...../US

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,15 m, PTFE

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

