


Soğutma suyu kontrol paneli

KWST HIGH END



- 1 Filtre
- 2 Manyetik indüktif akış sensörü SM6000
- 3 Su durdurma valfi
- 4 Çekvalf
- 5 Elektronik basınç sensörü PN



Ürün özellikleri

Kaynak tabancası için proses bağlantısı

Proses bağlantısı	dışlı bağlantı G 1/2 iç dış
-------------------	-----------------------------

Su beslemesi için proses bağlantısı

Proses bağlantısı	dışlı bağlantı G 1/2 iç dış
-------------------	-----------------------------

Akış izleme

Ölçme aralığı	[l/min]	0,1...25
---------------	---------	----------

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol
Montaj	Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı
Ölçüm parametreleri	akış; sıcaklık; basınç; Toplama fonksiyonu



Soğutma suyu kontrol paneli

KWST HIGH END

Kontrol	kullanım klavuzu
Ortam	İletken sıvılar; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri
Ortam sıcaklığı [°C]	-10...70
Dayanma basıncı [bar]	10
Parçalar	Manyetik indüktif akış sensörü, SM6000
	Elektronik basınç sensörü, PN7094
	Filtre
	Su durdurma valfi
	Çekvalf

Çıkışlar	
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali; analog sinyal; Pals çıkışı; IO-Link (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)

Ölçüm / ayar aralığı	
Basınç izleme	
Ölçme aralığı [bar]	-1...10
Akış izleme	
Ölçme aralığı [l/min]	0,1...25
Sıcaklık izleme	
Ölçme aralığı [°C]	-20...80

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...50
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; (sensörler)

Testler / Onaylar	
EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Basıncılı ekipman direktifi	Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	3388,5
Montaj şekli	Montaj parçası
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; Gun metal (2.1096.01)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; Seramik

Kaynak tabancası için proses bağlantısı	
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/2 iç dış
Su beslemesi için proses bağlantısı	
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/2 iç dış

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Soketli: 3 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı	