


AC1254



AS-Interface電源

PSU-1AC/ASi-4A



1 LED AS-i ok



電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...64
工作電壓公差	[%]	10
工作電壓	[V]	自動範圍選擇
額定電壓AC	[V]	110 / 230
輸入電壓範圍AC	[V]	100...120 / 200...240
防護等級		I
過壓保護		是; (< 36 V)
開機延遲時間最大值	[ms]	900
輸出電壓AS-i	[V]	30.5
輸出功率(永久)	[W]	122
輸出功率(峰值)	[W]	134
注意輸出功率(峰值)	[W]	接通電源後短時加載總線能力
功率因數(額定電壓120 V AC / 60 Hz)		0.56
功率因數(額定電壓230 V AC / 50 Hz)		0.47
功率儲備	[%]	10
輸出電路的數量		1
輸出電流AS-i	[A]	4
剩餘波紋最大值	[mV]	50

AC1254



AS-Interface 電源

PSU-1AC/ASI-4A

接通峰值電流 (額定電壓120 V AC / 60 Hz)	[A]	3
接通峰值電流 (額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[A]	3
接通電流限制		是
效率 (額定電壓120 V AC / 60 Hz)	[%]	88
效率 (額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	89.3
外部輸入保護		$\leq B-10 A / \leq C-6 A$
Derating降低定額值	[W/K]	3 (60...70 °C)
斷電保持時間 (額定電壓120 V AC / 60 Hz)	[ms]	70
斷電保持時間 (額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	70
輸入電流 (額定電壓120 V AC / 60 Hz)	[A]	2.05
輸入電流 (額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[A]	1.23
功率損耗 (額定電壓120 V AC / 60 Hz)	[W]	16.6
功率損耗 (額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[W]	14.6
集成數據提取功能		是
反饋保護	[V]	35
輸出		
短路保護		是
過載保護		是
過載狀態		恒定輸出電流
可並聯輸出		否
可輸出串聯		否
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
注意環境溫度		請觀察對流的可用空間 (請參見操作使用說明書)
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95; (IEC 60068-2-30)
外殼防護等級		IP 20
污染度		2; (IEC 62103: 不允許導電性污物)
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗振強度	IEC 60068-2-6	$\pm 1,6 \text{ mm } 2...17,8 \text{ Hz} / 2 \text{ g } 17,8...500 \text{ Hz}$
抗衝擊	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
MTTF	[年]	90
AS-i分類		
AS-i認證		98601

AC1254




AS-Interface 電源


PSU-1AC/ASi-4A

機械技術數據		
重量	[g]	625.5
安裝方式		導軌； (TH35 (EN 60715))
尺寸	[mm]	124 x 40 x 120
材質		鋼板
顯示器/操作件		
顯示	AS-i電壓	LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接	
螺絲接線端子：	
連接	




- 1: 初級
2: 次級






輸出曲線

Output Voltage



效率/功率損耗特性

Efficiency



AC1254


AS-Interface 電源

PSU-1AC/ASi-4A



降低額定值特徵

Allowed Output Current



電源緩衝時間的特性曲線

Hold-up Time

