

AC2509




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5209

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：4; 數字輸出數量：4
---------	-------------------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

輸出					
電氣設計	AS-i				
數字輸出數量	4				
電路	PNP				
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜; 對於cULus, 電壓必須遵守“限制電壓/電流”。)			
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1); 根據cULus標準: 700 mA)			
短路保護	是				
電流單獨的	是				
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
AS-i分類					
AS-i版本	2.1				
AS-i編址	紅外編址				
擴展尋址模式	否				
AS-i Profil	S-7.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	0.E			
AS-i認證	39301				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4
	輸出	1	2	3	4
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插腳	4	4	4	4
機械技術數據					
重量	[g]	192			
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
材質	PBT				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
附件(可選)	下部模塊				
注釋					
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。				
	請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位	1 件數				




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK-E:

連接器： M12; 編碼： A



	輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-
5	不接線
	輸出
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 +
5	不接線