




電氣數據

工作電壓	[V]	21.6...28.4 DC
電流損耗	[mA]	200
電氣隔離		否

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2



場所應用的I/O模塊


FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

電源	[V]	21.6...28.4
輸入電流負載最大值	[mA]	500
開關級別高	[V]	11...30
開關級別低	[V]	-3...5
數字輸入保護短路		是
介面		
通信接口		IO-Link
IO-Link Master		
傳遞類型		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.0
端口數量等級A		4
PROFIBUS		
傳輸率		9,6...12000 kBit/s
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...55
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗衝擊	IEC 60068-2-27	
抗震	EN 60068-2-6	部分2-6 / IEC 68，部分2-27
機械技術數據		
重量	[g]	287
材質		外殼: PA 6; 全密封結構: PU; 接點插腳: 黃銅 鍍金的
注釋		
說明		該產品即將/已停產
包裝單位		1 件數



電氣連接 - PROFIBUS


連接器： M12; 編碼： B



	插頭 M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	不接線
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	不接線

電氣連接 - 製程連接

連接器： M12; 編碼： A




	輸入 M12
1	24 V DC
2	輸入
3	GND
4	IO-Link / 輸入
5	不接線



電氣連接 - 電源

連接器： M8; 編碼： A



	插頭 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND