


AC3219



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 AO (V) C IP20



- 1 具籠式彈簧連接的插頭
- 2 標籤
- 3 安裝在DIN軌道



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	157
反相保護		是
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 4

輸出

類比輸出數量		4; (連接2線制或4線制緻動器)
類比電壓輸出	[V]	0...10
負載電阻最小值	[Ω]	1000
過載保護		是
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 μV)
緻動器電源輸出		AS-i / AUX

AC3219



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 AO (V) C IP20

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-25...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 20
防護等級接線端子		IP 20
污染度		2
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL 認證	電源	Class 2
AS-i分類		
AS-i版本		2.11; 3.0
AS-i編址		編址插座
擴展尋址模式		否
AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.6
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.6
機械技術數據		
重量	[g]	200.55
安裝方式		DIN軌道安裝
材質		PC-GF20
顯示器/操作件		
顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AO1...AO4
	診斷	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色
附件		
供貨範圍		公母接頭
注釋		
包裝單位		1 件數



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 AO (V) C IP20

電氣連接

插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm

連接

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	致動器電源 +24V
V1...4	類比輸出 電壓
O-	致動器電源 0V
0V	類比輸出 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部的致動器電源 +24V
E-	外部的致動器電源 0V