




應用於速度監控的估算單元

D100/ 24VDC

停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道



產品特徵		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
應用		
應用		超速和低速脈衝序列的通用估算；速度監控
電氣數據		
額定電壓DC	[V]	24
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 1
輸出		
繼電器輸出數		1
繼電器介面容量		8 A / 1250 VA / 250 V AC
測量/設定範圍		
設定範圍	[Imp/min]	5...5000
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	5...100
重複精度	[Sr的百分比]	1
反應時間		
啟動延遲	[s]	0.5...15



應用於速度監控的估算單元

D100/ 24VDC

軟體/編程		
開關點調整		經由電位器範圍內的精調
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
電氣連接		
連接		