



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
----	---------------

應用

應用	超速和低速脈衝序列的通用估算；速度監控
----	---------------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定電壓DC	[V]	24
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 1
---------	-----------

輸出

繼電器輸出數	1
繼電器介面容量	8 A / 1250 VA / 250 V AC

測量/設定範圍

設定範圍	[Imp/min]	5...5000
------	-----------	----------

精度/偏差

遲滯	[Sr的百分比]	5...100
重複精度	[Sr的百分比]	< 5

反應時間

啟動延遲	[s]	0.5...15
------	-----	----------

軟體/編程

開關點調整	經由電位器範圍內的精調
-------	-------------

DD0088



應用於速度監控的估算單元

D100/230VAC/EXT.POT.

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
注釋		
注釋		*) 特殊設計
電氣連接		
連接		