




應用於速度監控的估算單元

D100/230VAC/WINDOW

停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道



產品特徵		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
應用		
應用		超速和低速脈衝序列的通用估算；速度監控
電氣數據		
額定電壓AC	[V]	< 230
額定電壓DC	[V]	24
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數： 2
輸出		
繼電器輸出數		2
繼電器介面容量		8 A / 1250 VA / 250 V AC
測量/設定範圍		
設定範圍	[Imp/min]	100...1000
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	5
重複精度	[Sr的百分比]	1



應用於速度監控的估算單元

D100/230VAC/WINDOW

反應時間		
啟動延遲	[s]	0.5...15
軟體/編程		
開關點調整	經由電位器範圍內的精調	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 40	
防護等級接線端子	IP 20	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 綠色
	操作	1 x LED, 綠色
電氣連接		
連接		